

GWF-1工业流程稳压阀



台州市创导科学仪器有限公司



点击浏览大图

收藏此产品

公司名称: 台州市创导科学仪器有限公司

更新时间: 2014-12-25

所在地: 台州市

生产地址: 台州创导

已获点击: 294

我要询价

产品搜索

请输入产品关键字:

搜索

产品分类

品牌

平面切换阀
 电动平面切换阀
 气动平面切换阀
 六通阀
 电动六通阀
 气动六通阀
 十通阀
 气动十通阀
 电动十通阀
 气体稳压阀
 阀件
 气体过滤器
 通用紧固件
 密封圈
 其它

联系方式

地址: 浙江省温岭市南泉一期工业区南泉路38号
 邮编: 317500
 联系人: 郭廷富
 电话: 86-0576-86175881
 传真: 86-0576-86175882
 手机: 13958640667
 留言: 发送留言
 个性化: www.trieder.com
 网址: www.trieder.com
 展
 台: http://www.chem17.com/st12:

【简单介绍】

本阀主要用于调节和稳定工业流程、实验室仪器及其它需要稳定气路压力的场所。其特点是用贵金属膜片作为弹性元件, 性能稳定、寿命长, 使用温度范围宽。

阀技术参数:

、H₂、N₂、Air等非腐蚀性气体

120°C

扫一扫访问手机站

输入压力: 1.6MPa max

输出压力: 420kPa max

输出流量: 0-1500ml/min、0-3000ml/min、0-6000ml/min 三种规格

稳压特性: 输入压力变化100 kPa

输出压力变化≤2 kPa

安装使用: 通过本阀的工作介质必须是干燥、无腐蚀性、无机

WF-1工业流程稳压阀订购指南:

订货号	输出流量范围	进出口管径
GWF1-15	0-1500ml/min	3.2mm
GWF1-30	0-3000ml/min	3.2mm
GWF1-60	0-6000ml/min	3.2mm

3mm 普通管适配硅胶软密封圈; 1/8" 进口管适配金属卡套密封圈。

感兴趣的产品:

*GWF-1工业流程稳压阀

您的姓名:

*

您的单位:

*

联系电话:

*

详细地址:

常用邮箱:

您的任何要求、
意见或建议:

验证码:

* = 请输入计算结果 (填写阿拉伯数字), 如: 三加四=7

相关产品

JTF-1精密压力调节阀

JTF-2金属膜片稳压阀

BPV-1背压阀

JLF-1精密稳流阀 (带圆盘刻度)

JLF-1精密稳流阀 (带方刻度)

JLF-2精密稳流阀

紧密安装型气缸联动平面切换阀

气缸联动平面切换阀 (4" 接杆)

DWF-12-1多位选择阀

TZF-1通用针形阀

KZF-1开关针形阀

ZTF-1流量调节针形阀

LKG-1拉杆式开关阀

GWF-1工业流程稳压阀

GPF-4-1工业流程平面四通切换阀

QJF-1气体减压阀